


axiální konstrukční sada EAMM-A-P3-28D-40P

č. dílu: 1982886

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	0.2 Nm
hmotnost výrobku	60 g
kód rozhraní pohonu	P3-28D
kód rozhraní pro vstup motoru	40P
kód rozhraní spojkové skříňě	28D
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS