



řídící vedení

NEBC-S1H15-E-5.0-N-LE15

č. dílu: 2052918
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	DIN 47100
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	15
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	15
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC-2A
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	15
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	15
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 33 mm
průměr kabelu	6.6 mm
struktura kabelu	18x0,14
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm ²
konce vodičů	dutinka pro vodič
stupeň krytí	IP50
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-30 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-30 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	šedá