


pružná spojka FK-M8

č. dílu: 2062

★ doporučené výrobky

pro vyrovnání středového přesazení a úhlové odchytky, pro montáž na stranu pístnice.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M8
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	50 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dutinky	ocel pozinkováno
materiál tělesa	ocel pozinkováno
materiál kulových čepů	cementační ocel
materiál kulové podložky	cementační ocel
materiál matice	ocel pozinkováno