


# otočný rozdělovač GF-1/4

č. dílu: 2094

FESTO

s pevným přívodem a čtyřmi otočnými výstupy



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	11.5 mm
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
max. otáčky	300 1/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS