



# jednosměrný škrticí ventil GR-3/4

č. dílu: 2103

FESTO

Nastavitelný průtok v jednom směru.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
přípojení pneumatiky 1	G3/4
přípojení pneumatiky 2	G3/4
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	montáž do panelu průchozí dírou
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	3,300 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	4800 l/min
provozní tlak	0,3 ... 15 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	938 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS