



škrticí ventil GRO-1/4

č. dílu: 2109

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrčení
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	instalace vedení
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	350 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
okolní teplota	-20 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	80 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál regulačního šroubu	ocel pozinkováno