


# deska se vzduchovým polštářem ATBT-100-1500

č. dílu: 2109872

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                       |
|---|---|
| velikost                                  | 100   |
| délka ložiska                             | 1,500 mm                                      |
| montážní poloha                           | vodorovn.                                     |
| typ upevnění                              | s kamenem do drážky                           |
| připojení pneumatiky                      | G1/4  |
| provozní tlak                             | $\leq 2$ bar                                  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný       |
| okolní teplota                            | 10 ... 50 °C                                  |
| teplota média                             | 10 ... 50 °C                                  |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2   |
| hmotnost výrobku dle délky                | 3.6 kg/m                                      |
| tvrdost Shore                             | D 80 +/-5                                     |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                               |
| max. zatížení plochy během provozu        | 400 kg/m <sup>2</sup>                         |
| opakovatelná hodnota výšky letu           | $\pm 10$ $\mu$ m                              |
| rovinnost, seřizeno                       | 60 $\mu$ m                                    |
| rovinnost, upnuto                         | 110 $\mu$ m                                   |