


# převlečná matice MCK-PK-4-KU

č. dílu: 211291

FESTO

z polymeru.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	vnitřní závit M10x1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm s maticí
materiál převlečné matice	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS