

# pružná hadice P-9-BL

č. dílu: 2232  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	16 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	60 mm
vnitřní průměr	9 mm
min. poloměr ohybu	30 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.186 kg/m
připojení pneumatiky	für Stecktülle Innen-Ø 9 mm
barva	modrý
tvrdost Shore	A 68 +/- 5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	NBR