


# napájecí zdroj CACN-11A-7-20

č. dílu: 2247685  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	125 mm
výška	130 mm
délka	240 mm
montážní poloha	volné proudění
primární napájení	3-fáz.
vstupní proud	2,3 - 1,9 A
jmenovité výstupní napětí DC	48 V
jmenovitý výstupní proud	20 A
rozsah vstupního napětí AC	400 ... 500 V
přemostění výpadku sítě	50 ms
frekvence sítě	45 ... 65 Hz
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-40 ... 85 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 %
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	3,500 g
typ upevnění	s DIN lištou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS