


# axiální konstrukční sada EAMM-A-D40-67A-S1

č. dílu: 2256695  
výběhový výrobek

FESTO

[sady vhodné pro elektrické pohony](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
hmotnost výrobku	440 g
kód rozhraní pohonu	D40A D40B
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS