


# axiální konstrukční sada EAMM-A-D60-70A-S1

č. dílu: 2256699

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	750 g
kód rozhraní pohonu	D60A D60B
kód rozhraní pro vstup motoru	70A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS