

přírubový manometr FMA-63-0,25-C

č. dílu: 225783

FESTO

se stupnicí v barech a psi.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [bar]	0 ... 0.25 bar
rozsah zobrazení	0 ... 3.6 psi
odpovídá normě	EN 837-3
jmenovitý rozměr manometru	63
typ upevnění	montáž do panelu
provozní médium	kapalná média plynná média
provozní tlak	0 ... 0.25 bar
činitel proměnného zatížení	0.9
činitel trvalého zatížení	0.75
třída přesnosti měření	1,6
stupeň krytí	IP43
teplota média	-20 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	G1/4
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	ocel
materiál průhledového okénka	PMMA
materiál upevňovacího kroužku	ocel
materiál šroubů	ocel
hmotnost výrobku	120 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík