

axiální konstrukční sada EAMM-A-P8-38A-67A

č. dílu: 2297643
výběhový výrobek

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
hmotnost výrobku	230 g
kód rozhraní pohonu	P8-38A
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
kód rozhraní spojkové skříňě	38A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS