

axiální konstrukční sada EAMM-A-P10-38A-40G

č. dílu: 2297648

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
hmotnost výrobku	190 g
kód rozhraní pohonu	P10-38A
kód rozhraní pro vstup motoru	40G
kód rozhraní spojkové skříně	38A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS