


převodovky EMGA-40-P-G5-EAS-40

č. dílu: 2297685

★ doporučené výrobky

vhodné pro servomotory

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	40 mm
velikost příruby motoru	40 mm
torzní vůle	0.25 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	5:1
max. otáčky na vstupu	18,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	14 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.019 kgcm ²
max. točivý hnací moment	22 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	1 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	350 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	40G
rozhraní převodovky na vstupní straně	40P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS