


unášeč
DARD-L1-32-M
č. dílu: 2349276

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | 32 |
| radiální odchylka +/- | 2.5 mm |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/- | 1,300 N |
| hmotnost výrobku | 275 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál adaptéru | pozinkovaná ocel |
| materiál čepů | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál dutinky | pozinkovaná ocel |
| materiál kloubu | pozinkovaná ocel |
| materiál šroubů | ocel, potažená |