

upínací dutinka
EAMH-86-19-C27.3-P
č. dílu: 2406019

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	86
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	7.1 kgmm ²
hmotnost výrobku	78 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS