


# přesný redukční ventil LRP-7.0-6

č. dílu: 2418761

FESTO

bez manometru.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
řada	LR
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	libovol.
konstrukce	nepřímě řízený přesný membránový regulační ventil
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	G1/8, připraveno
provozní tlak v Mpa	0.1 ... 0.8 MPa
provozní tlak	1 ... 8 bar
rozsah řízeného tlaku	0.1 ... 6 bar
max. tlaková hystereze	0.02 bar
normální jmenovitý průtok	240 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	200 g
typ upevnění	montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím
připojení manometru	G1/8
připojení pneumatiky 1	pro připojovací desku s průměrem 7mm
připojení pneumatiky 2	pro připojovací desku s průměrem 7mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník
materiál membrány	NBR