


# klapka VZFB-A-21/2"-CC-V4V4E

č. dílu: 2461289  
výběhový výrobek

FESTO

jmennovitá světlost 2 1/2", pro připojení svorkami, ASME-BPE, EPDM,  
materiál 1.4404

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný talířový ventil
typ ovládání	ruční
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	upínka/upínka
jmennovitá světlost DN	2 1/2"
směr proudění	reversibilní
jmennovitý tlak pro armaturu	10
ovládací moment	15 Nm
podle normy	ASME BPE
médium	voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 120 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4404
materiál podložky	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu talíře	1.4404
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4404
hmotnost výrobku	2,000 g
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi