

klapka VZFB-A-3"-CC-V4V4V

č. dílu: 2461946
výběhový výrobek

FESTO

jmennovitá světlost 3", pro připojení svorkami, ASME-BPE, FPM,
materiál 1.4404

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný talířový ventil
typ ovládání	ruční
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	upínka/upínka
jmennovitá světlost DN	3"
směr proudění	reversibilní
jmennovitý tlak pro armaturu	10
ovládací moment	18 Nm
podle normy	ASME BPE
médium	voda neutrální kapaliny
teplota média	-15 ... 140 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4404
materiál podložky	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu talíře	1.4404
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4404
hmotnost výrobku	2,400 g
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi