


klapka VZFB-SZ-21/2"-TT-V4V4E

č. dílu: 2468252
výběhový výrobek

FESTO

jmenovitá světlost 2 1/2", se závity, SMS 1145, EPDM, materiál 1.4404
Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| konstrukce | dvoucestný talířový ventil |
| typ ovládání | ruční |
| princip těsnění | měkký |
| montážní poloha | libovol. |
| typ upevnění | instalace vedení |
| připojení armatury | vnější/vnitřní závit |
| jmenovitá světlost DN | 2 1/2" |
| směr proudění | reversibilní |
| jmenovitý tlak pro armaturu | 10 |
| ovládací moment | 15 Nm |
| podle normy | SMS 1145 |
| médium | voda neutrální kapaliny |
| teplota média | -10 ... 120 °C |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| materiál tělesa | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu tělesa | 1.4404 |
| materiál podložky | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu talíře | 1.4404 |
| materiál hřídele | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu hřídele | 1.4404 |
| hmotnost výrobku | 2,600 g |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |