



kruhový válec DGS-40-200

č. dílu: 2477
výběhový výrobek

FESTO

[bez tlumení v konc. polohách.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	200 mm
průměr pístu	40 mm
tlumení	žádné tlumení
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	0.6 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	633 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	754 N
připojení pneumatiky	G1/4