


tlumič nárazu DYSC-20-18-Y1F

č. dílu: 2479149

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	20
zdvih	18 mm
tlumení	samočinně nastavitelný
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.3 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	16 mm
max. zastavovací síla	3,000 N
max. energie tlumení na zdvih	38 J
max. spotřeba energie na hodinu	80,000 J
max. zbytková energie	0.32 J
síla pro návrat do původní polohy	10 N
hmotnost výrobku	370 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	pozinkovaná ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel