



rozbočovací modul PMBL-90-HP3-E

č. dílu: 2663892

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	90
jmenovitá světlost DN	36
řada	L
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak v Mpa	0 ... 5 MPa
provozní tlak	0 ... 50 bar
řídící tlak	0 ... 50 bar
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	předpis UK pro tlaková zařízení
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,600 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR PE
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění