

# paralelní konstrukční sada EAMM-U-70-D32-60G-96

č. dílu: 2748181

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	70
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	118 kgmm <sup>2</sup>
moment pohonu naprázdno	0.18 Nm
přenositelný krouticí moment	7 Nm
hmotnost výrobku	1,760 g
kód rozhraní pohonu	D32B
kód rozhraní pro vstup motoru	60G
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS