


měchy EB-80-20

č. dílu: 2748903

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
požadovaný vestavný průměr	95 mm
zdvih	20 mm
max. výška při vysunutí	70 mm
max. úhel naklopení	10 deg
max. přesazení	5 mm
min. vestavná výška	50 mm
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 70 °C
síla pro návrat do původní polohy	400 N
hmotnost výrobku	500 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál měchu	CR
materiál tělesa	hliníkový odlitek