

# měchy EB-80-45

č. dílu: 2748904

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
požadovaný vestavný průměr	95 mm
zdvih	45 mm
max. výška při vysunutí	110 mm
max. úhel naklopení	15 deg
max. přesazení	10 mm
min. vestavná výška	65 mm
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 70 °C
síla pro návrat do původní polohy	200 N
hmotnost výrobku	500 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál měchu	CR
materiál tělesa	hliníkový odlitek