

# vodicí jednotka EAGF-V2-KF-50-400

č. dílu: 2784184

★ doporučené výrobky

pro elektrické válce ESBF

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
zdvih	400 mm
zpětná vůle	0 µm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	1,260 N
max. statická síla Fy	1,600 N
max. síla Fz	1,260 N
max. statická síla Fz	1,600 N
max. moment Mx	65 Nm
max. moment Mx, statický	83 Nm
max. moment My	70 Nm
max. moment My, statický	89 Nm
max. moment Mz	70 Nm
max. moment Mz, statický	89 Nm
posuvová síla	15 N
pohybující se hmotnost	3,975 g
hmotnost výrobku	6,019 g
těžiště pohybující se hmotnosti při zdvíhu 0 mm	46 mm
přrůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	4.3 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál pohybové desky	ocel