

paralelní konstrukční sada EAMM-U-70-D40-60G-96-S1

č. dílu: 2785542

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	70
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	118 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.18 Nm
přenositelný krouticí moment	7 Nm
hmotnost výrobku	1,770 g
kód rozhraní pohonu	D40B
kód rozhraní pro vstup motoru	60G
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS