

# sada pro měch EADB-V2-40-S301-400

č. dílu: 2828837

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	57 mm
velikost	40
rozsah zdvihu	301 ... 400 mm
prodloužení pístnice	119 mm
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
konstrukce	sada měchu se svedeným odvětráním
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
odolnost médiím	nečistoty třísky oleje tuky benzíny
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-10 ... 80 °C
pohybující se hmotnost	137 g
hmotnost výrobku	201 g
typ upevnění	navlékací s kolíkem se závitem
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál adaptačních dílů	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál těsnění	NBR
materiál skládaného měchu	NBR
materiál závitových kolíků	vysoce legovaná nerezová ocel