


# T-spojka s nástrčnými koncovkami NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

č. dílu: 2839867

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101
typ upevnění	našroubovatelný
hmotnost výrobku	25 g
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, M12x1, 5 pinů, kódování A
elektrické připojení 2	přímá zásuvka, M12x1, 5 pinů, kódování A
elektrické připojení 3	přímý konektor, M12, 5 pinů, A
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	1.5 kV
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	TPE-U(PUR)
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál těsnění	FPM
materiál nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno