


připojovací blok MRS-4

č. dílu: 2844348

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
max. počet ventilových pozic	4
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment upevnění ventilů	2.5 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	4 Nm
hmotnost výrobku	650 g
připojení pneumatiky 1	G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliník legovaný pro tvárění