


brzdňý odpor CACR-LE2-50-W500

č. dílu: 2882342

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	500
montážní poloha	volné proudění svisle
impulzní energie, brzdňý odpor, 380 V	2,000 Ws
impulzní energie, brzdňý odpor, 780 V	1,800 Ws
výkon při trvalé době sepnutí (ED) 35% a 20°C	500 W
jmenovitý výkon brzdového odporu	200 W
jmenovitý výkon, brzdňý odpor, 380 V	150 W
jmenovitý výkon, brzdňý odpor, 780 V	120 W
hodnota odporu	50 Ohm
povolení	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	550 g
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím dle volby:
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS