

# kyvná příruba CRSNCS-32

č. dílu: 2895920

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
varianty	vysoká ochrana proti korozi
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5a
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	161 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál kloubového ložiska	PTFE ušlechtilá ocel
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel