


# kyvná příruba SNCS-100-R3

č. dílu: 2895925

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	100
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
varianty	vysoká ochrana proti korozi
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5a
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	684 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliník legovaný pro tváření s ochranným potahem
materiál kloubového ložiska	PTFE ušlechtilá ocel
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel