


pistole pro montáž klipů AGTC-T-SG-1

č. dílu: 2927782
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/4
typ ovládání	mechanick.
provozní tlak	2 ... 6 bar
okolní teplota	5 ... 40 °C
materiál tělesa	zesílený PA TPE-S
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
teplota média	5 ... 40 °C
max. utahovací moment	15 Nm
hmotnost výrobku	750 g
materiál připojovacího závitů	eloxovaný tvárný hliník
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přídržného třmenu	pružinová ocel, nerez
materiál upínky nástroje	vysoce legovaná ocel
úchyt nástroje	drážka T s tlakovým dílem