


pistole pro montáž klipů AGTC-T-SG-1+Z1

č. dílu: 2927784
výběhový výrobek

FESTO

v systaineru s příslušenstvím

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| funkce ventilu | 3/2 monostabilní, v klidu uzavř. |
| připojení pneumatiky 1 | vnitřní závit G1/4 |
| typ ovládání | mechanick. |
| provozní tlak | 2 ... 6 bar |
| okolní teplota | 5 ... 40 °C |
| materiál tělesa | zesílený PA TPE-S |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro stroje |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| teplota média | 5 ... 40 °C |
| max. utahovací moment | 15 Nm |
| hmotnost výrobku | 750 g |
| materiál připojovacího závitů | eloxovaný tvárný hliník |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přídržného třmenu | pružinová ocel, nerez |
| materiál upínky nástroje | vysoce legovaná ocel |
| úchyt nástroje | drážka T s tlakovým dílem |