

ventil VOFD-L35T-

č. dílu: 2956784

FESTO

přímé řízení, jmenovitá světlost 3,5 mm



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2, v klidu uzavřen, poloautomatický 3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládání	elektrický
stavební šířka	51 mm
normální jmenovitý průtok	406 l/min
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.8 MPa
provozní tlak	0 ... 8 bar
konstrukce	přímo řízený sedlový ventil
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	3.5 mm
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací žádný tlačítkem
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
vhodnost pro vakuum	ne
hodnota B	0.15
hodnota C	1.8 l/sbar
průtok při přívodu tlaku Kv	0.32 m3/h
průtok při odvětrání Kv	0.32 m3/h
normální jmenovitý průtok 2-3	440 l/min
vypínací čas	60 ms
spínací čas	40 ms
provozní médium	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-50 ... 60 °C
okolní teplota	-50 ... 60 °C
hmotnost výrobku	390 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR VMQ
materiál tělesa	povrchově upravený hliník vysoce legovaná nerezová ocel