



elektromagnetický ventil

MZH-3-0,4-LED

č. dílu: 30217

FESTO

Pneumatika Mikro, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
normální jmenovitý průtok	4 l/min
provozní tlak	0 ... 7 bar
konstrukce	talířové sedlo
stupeň krytí	IP40 se zásuvkou
jmenovitá světlost	0.4 mm
typ řízení	přímo
vypínací čas	13 ms
spínací čas	5 ms
spínací cyklus	100%
parametry cívky	24V DC: 0,55W
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	20 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska
připojení pneumatiky 2	připojovací deska
připojení pneumatiky 3	připojovací deska
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek