


sada dorazu EADP-ES-R3-12

č. dílu: 3044562

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
rozsah nastavení úhlu kyvu	0 ... 325 deg
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti JO	0.35 kgcm2
hmotnost výrobku	96 g
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazů	poniklovaný beryliový bronz
materiál příruby	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál držáku	hliník legovaný pro tváření eloxovaný