

# kyvný pohon DRQ-63-360-PPV-A

č. dílu: 30591  
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
úhel tlumení	65 deg
úhel kyvu	360 deg
tolerance v koncových polohách	4 deg
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	0.6 Hz
provozní režim	dvočinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	37 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.04 kgm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	11,500 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G3/8
informace o materiálu hnací hřídele	cementační ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)