


# kyvná příruba SZB-40

č. dílu: 30799

FESTO

pro válce DZH, široká strana, vhodné pro ložisková tělesa LBZB, LN.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	288 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál čepů	pozinkovaná ocel
materiál ložiska	plast
materiál šroubů	ocel, pozink.
materiál pojistky	pružinová ocel, pozinkovaná