


# zásuvka s kabelem KMV-1-230AC-2,5

č. dílu: 30940

FESTO

připraven z výroby, pro elektromag. cívky V.



## katalogový list

| parametr                             | hodnota  |
|--------------------------------------|--|
| typ upevnění                         | na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3                                 |
| montážní poloha                      | libovol.   |
| hmotnost výrobku                     | 170 g  |
| elektrické připojení                 | zásuvka<br>připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar B                     |
| jmenovité napájecí napětí AC         | 230 V  |
| ochrana proti přepólování            | pro všechna elektrická připojení   |
| připojení ochranného vodiče          | k dispozici  |
| délka kabelu                         | 2,5 m  |
| průměr kabelu                        | 6 mm   |
| struktura kabelu                     | 3x0,75   |
| stupeň krytí                         | IP67<br>dle IEC 60529  |
| okolní teplota                       | -20 ... 80 °C  |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)   | podle směrnice EU pro nízké napětí<br>podle EU-RoHS-RL                         |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky<br>podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS                   | VDMA24364-B2-L   |
| třída odolnosti korozi KBK           | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi   |
| materiál pláště kabelu               | PVC  |
| materiál tělesa                      | PC   |
| materiál nástrčných kontaktů         | bronz  |