

ložiskové těleso LBG-50

č. dílu: 31763

FESTO

pro sférické uložení válců DNGU, DNG, DNC s kyvnou přírubou SSNG
nebo s kloubovou hlavicí SGS.
nebo pro sférické uložení válců AEN, ADN, ADNP s kyvnou přírubou
SNCS nebo s kloubovou hlavicí SGS.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	540 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	odlitek z ušlechtilé oceli
materiál čepů	cementační ocel
materiál pojistky	pružinová ocel