


# vodicí jednotka EAGF-P1-KF-40-50

č. dílu: 3192955  
výběhový výrobek

pro elektrické válce EPCO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
zdvih	50 mm
zpětná vůle	0 μm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
max. zrychlení	25 m/s <sup>2</sup>
max. rychlost	1 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
max. síla Fy	380 N
max. statická síla Fy	510 N
max. síla Fz	380 N
max. statická síla Fz	510 N
max. moment Mx	20 Nm
max. moment Mx, statický	27 Nm
max. moment My	15 Nm
max. moment My, statický	20 Nm
max. moment Mz	15 Nm
max. moment Mz, statický	20 Nm
posuvová síla	6 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	560 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,910 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	18 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	18 g
těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	36 mm
přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	4.5 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel tvrdě chromováno
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál pohybové desky	hliník legovaný pro tváření eloxovaný