


uzel sítě CPX-M-FB41

č. dílu: 3228960

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 80 mm
síťová sběrnice	1x zásuvka SCRJ Push-pull, AIDA
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
podpora konfigurace parametrizace	soubor GSDML vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů nastavení signálu parametry systému
přídavné funkce	acyklický přístup k datům prostřednictvím průmyslové sítě acyklický přístup k datům prostřednictvím ethernetu Fast Start Up (FSU) diagnostika na úrovni kanálů prostřednictvím průmyslové sítě spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
ovládací prvky	spínače DIL volitelná paměťová karta
přenosová rychlost	100 Mbit/s
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 125 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	280 g
maximální objem adres pro výstupy	64 Byte
maximální objem adres pro vstupy	64 Byte
protokol	PROFINET RT
indikace LED specifická pro síť	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: chyba sítě TP1: síť aktivní, port 1 TP2: neobsazeno
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek