

patkové upevnění HNG-32


č. dílu: 32947

výběhový výrobek

pro válce DNG, DNGU.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2015. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
odpovídá normě	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	225 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu upevnění	ocel pozinkováno
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno