

volnoběžka FLSR-10-R

č. dílu: 33299

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[pro kyvný pohon DSR.](#)

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	10
směr otáčení	pravý chod
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	0.53 Nm
hmotnost výrobku	100 g
materiál tělesa	hliníkový odlitek
materiál dutinky	cementační ocel
materiál hřídele	cementační ocel