


vodicí jednotka FEN-12/16- -KF

č. dílu: 33481

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12/16
zdvih	1 ... 200 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	520 N
max. statická síla Fy	830 N
max. síla Fz	520 N
max. statická síla Fz	830 N
max. moment Mx	12 Nm
max. moment Mx, statický	20 Nm
max. moment My	7 Nm
max. moment My, statický	12 Nm
max. moment Mz	7 Nm
max. moment Mz, statický	12 Nm
posuvová síla	15 N
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	429 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	40 mm
přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	4.9 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno